

CENTRALE SECONDE DETENTE

TABLEAU MONOGAZ / BI-GAZ POUR GAZ INDUSTRIELS



- Tableaux de seconde détente permettant d'équiper des postes de travail alimentés en gaz industriels (Oxygène, acétylène, gaz de soudage,...) pré-détendus. Ils sont équipés en entrée de deux vannes d'isolement ¼ de tour en ¼ gaz femelle cylindrique et en sortie de douille porte tuyau double étages sur raccord M16X150 Droite pour l'oxygène, M16x150 Gauche pour l'acétylène et ¼" Gaz pour tous les gaz neutre.
- Les tableaux doivent être installés solidement contre des murs/parois parfaitement verticales et stables. Visserie de fixation non fournie.
- Il est obligatoire de mettre un Anti Retour pare Flamme en sortie de tableau oxygène, acétylène et propane pour la protection contre les remontées de flammes dans les réseaux.
- Les tableaux disposent de bouchons de purge pour le nettoyage de la canalisation. Il est fortement recommandé de réaliser un balayage de la canalisation à l'azote avant la mise en service (en ouvrant les bouchons de purge des tableaux).

	Oxygène	Acétylène	Propane	Propane	Gaz neutre	Gaz neutre DB libre
Pression entrée maxi	10 bar	1,5 bar	10 bar	1,5 bar	10 bar	10 bar
Pression ou débit sortie maxi	7 bar	1,5 bar	7 bar	1,5 bar	7 bar	30 l/min